

# SEMIMÁSCARA ELIPSE® con Filtros HESPA® + A1P3 (R)

Código SPR338 (S/M) y SPR503 (M/L), Filtros SPR341

elipse

GVS

NFCS7/14

NFC House  
Mellishaw Lane,  
Morecambe, Lancaster LA3 3EN  
United Kingdom

Telephone: +44 (0)1524 847600  
Fax: +44 (0)1524 847800  
e-mail: elipse@gvs.com  
Web site: www.gvs.com

DISTRIBUIDO POR:

**3I INTERNACIONAL**

Avda. Santa Cruz 36  
39100 – Santa Cruz de Bezana  
Cantabria (ESPAÑA)

Teléfono: +34 942 58 23 23  
Fax.: +34 942 58 23 24  
e-mail: 3i@3linternacional.com

## APLICACIÓN

Para uso contra gases orgánicos, vapores y partículas de polvo. Polvos, humos, nieblas y microorganismos (p.e. bacterias y virus)

## TIPO DE FILTRO / GRADO

A1P3 (R)  
Eficiencia >99.95% HESPA + Elemento de Carbón Activo

## CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO

Filtro de carbono de perfil único, diseño compacto, incorporando un medio HESPA® multicapa de plegado comprimido.

## CONSTRUCCIÓN DE LA MÁSCARA

Máscara: TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico.  
Cuerpo de la válvula: nylon  
Diafragma de inhalación/exhalación: Silicona  
Banda elástica en cabeza y cuello.

## PESO

Máscara = 97.6g  
Filtros A1P3 = 83.4 g cada uno  
Máscara + filtros A1P3 = 264.4 g

## DIMENSIONES

Filtro = 48.5 x 94.5 x 60mm (en el punto más ancho)  
Máscara = 97 x 128 x 140mm (en el punto más ancho)

## VIDA ÚTIL

3 años (máscara y filtros). Ver condiciones de almacenamiento en instrucciones de uso

## VIDA DEL FILTRO EN USO

De acuerdo con EN 14387 (es decir, reutilizable).

## CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Gran válvula de exhalación de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga del usuario. Diseño compacto, ligero y perfilado para ofrecer un amplio campo de visión.  
Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso

**Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso.**



**Gran válvula de exhalación de no-retorno**



### RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN (mbar)

	Inhalación		Exhalación
Caudal	30 L/min	95 L/min	160 L/min
A1P3 (R)	1.6	5.45	2.27
Max Permitido	2.2	8.2	3

FUGA AL INTERIOR %		CONTENIDO DE CO <sub>2</sub>	
Con Hespa+	Media	Menor de	0.10%
Una talla	0.18	Max Permitido	2
Max Permitido	2		

EFICIENCIA		TIEMPO DE GAS
HESPA+ P3®	>99.95%	EN14387 > 70 minutos

### FILTROS DE RECAMBIO

Se suministran dos filtros de recambio por pack



### Ensayos independientes y Certificados:

Máscara aprobada y certificada CE según EN140:1998  
Elemento P3 (R) aprobado y certificado CE según EN143:2000 + A1:2006  
Filtros A1P3(R) aprobados y certificados CE según EN14387:2004 + A1:2008

HESPA® y Elipse® son marcas registradas por GVS. La tecnología de encapsulado y plegado del filtro empleado en esta máscara está patentada.